



GM-280SK · GM-280J



特許庁長官奨励賞受賞



GM-280SK

乾燥機の排塵機(トップクリーナー)から取り除かれる ゴミやホコリをビニール袋に収集します。作業場 の清掃がグーンと楽になり、きれいな環境になります。

NEW 大容量タイプ新登場





GM-280J

ゴミ収集袋が4つ装着できるので、

- ●大型乾燥機のご利用
- ●ワラくずが多い時
- ●運転回数が多い場合 など

収集袋の交換回数が減らせて便利です。





内部はゴミがスムーズに流れて詰ま りにくいステンレス仕様。中心に設 けたピラミッド形の四角錘が、大量 のゴミを4つの袋へ分散して収集し ます。袋の交換回数が減り、効率的 な作業ができます。

取付け簡単パッチン錠



袋の取付けはパッチン錠 方式なので、交換作業が 簡単にできます。



■主要諸元

型式名	GM-280SK	GM-280J
ビニール袋取付個数	1=	4⊐
ビニール袋寸法	1,000mm×1,500mm	
製品重量	1 4kg	43kg
付 属 品	ビニール袋 (5枚入×1セット)	ビニール袋 (5枚入×2セット)
	_	45°エルボ(外 ゅ 98)
	排風エルボ(φ140mm)×2⊐	
	排風口ダクト(φ146mm×1800mm)	排風口ダクト(φ146mm×2200mm)
	排風口ダクトリング	

■オプション

布製収集袋

袋は繰り返しお使いいただける 布製収集袋もご用意しました。ビ

ニール袋を使わ ない環境に配慮 した取り組みと して、プラスチッ クゴミを減らす ことができます。



排風回収器

ゴミとるもんから出る小さな塵を回収し、乾燥機でまとめ て屋外へ排出します。






▲設置例(GM-280NK) 塩ビパイプは付属しておりません。


▲設置例(GM-280AK) ダクトホースは付属しておりません。

■セット内容(――囲み)

- GM-280AK/RKC-GMKK/KZC-GMKK(蓋・異径管・接続ホッパー)
- GM-280NK(蓋・異径管・接続パイプ)

■外形寸法図 (単位:mm)







ご飯、おいしいね…! もう一杯で消費拡大!!





外観・仕様・図面は改良のため予告なく変更することがあります。 印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合もあります。 農業機械は取扱説明書をよく見て正しく使いましょう。

● お求めは信用とサービスが行き届く当店で…



詳細はwebで

金子農機検索



●ホームペーンアトレス/http://www.kanekokk.co.jp/

本社 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台1-516-10 🕿 048 (561) 2111 (代)

- ·北海道営業所 ☎ 01267(4)2130 ·東北営業所 ☎ 022(235)9011 ·関東営業所 ☎ 048(561)2112 ·新潟営業所 ☎ 0258(22)2131 ・九州営業所 ☎ 0942(45)0600
- ・大阪営業所/金沢サービスセンター/中四国サービスセンター☎048(501)2257

カタログNo. B 16 - 130 作成・22-03-30 05 T